


Si reconoce aquí uno de los biselados que debe ejecutar, este aparato le proporcionará los mayores servicios.

*Biselado concéntrico  
Excelente estado de superficie  
Par de mecanizado controlado  
Ningún riesgo de introducción de la  
hoja en la pieza*


**Aparatos para biselar para perforadoras principalmente KOPAL System ®**

Permiten ejecutar muy rápidamente biselados concéntricos, de una gran calidad y sin riesgo de introducir la hoja en la pieza.

Gracias al par de mecanizado controlado, se puede sujetar la pieza o el tornillo de banco con la mano, incluso para grandes biselados.




El aparato está compuesto de un cuerpo con sujeción, de un cono móvil que asegura el centrado de la pieza, de una hoja en HSS y de un conjunto tuerca, contra tuerca para regular la salida de la hoja.



**Principio**

Durante el descenso del husillo, el cono piloto centra la pieza, se escamotea y deja salir la hoja



**Consejos de utilización**

- **Velocidad de corte recomendada** entre 10 y 20 m/min.

- **Lubrificación**

Lubrique con aceite de copa o aceite soluble para garantizar la longevidad del cortante de la hoja y retrasar la erosión del cono piloto